

Garant
Spindelkop Ø 86 – 402 mm, Aansluiting: HW63

Bestelgegevens

Bestelnummer	237571 HW63
GTIN	4062406123970
Artikelklasse	29W

Omschrijving
Toepassing:

Voor wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..09T3..

Inwendige koeling: ja

Buiten-Ø D₁: 80 mm

Nuttige lengte L₁: 89,5 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D ₁	80 mm
Nuttige lengte L ₁	89,5 mm
Aansluiting	HW63
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

