

SWISS TOOLS

Klemdraaihouder links, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting: 63/11HPmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	320031 63/11HP
GTIN	2050002004696
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

Reservedeel	S05
Schacht-Ø	63 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Minimale voorboor-Ø D ₁ min	80 mm
As-puntafstand f	45 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Opname	HSK-T
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja

Schachttype	Holle-schachtconus
Producttype	Klemdraaihouder