

SWISS TOOLS

**Klemdraaihouder rechts, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting: 63/11HPmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320030 63/11HP
GTIN	2050002004689
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

As-puntafstand f	45 mm
Schacht-Ø	63 mm
Reservedeel	S05
Minimale voorboor-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Opname	HSK-T
Inzetsoort	rechts
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja

Schachttype	Holle-schachtconus
Producttype	Klemdraaihouder