

SWISS TOOLS

**Klemdraaihouder neutraal, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting – A-maat:  
6311-130HPmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320070 6311-130HP
GTIN	2050002004757
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.  
PSC-spanpen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø	63 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Reservedeel	S05
Opname	HSK-T
Inzetsoort	neutraal
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Schachttype	Holle-schachtconus
Producttype	Klemdraaihouder

