

SWISS TOOLS

**Klemdraaihouder neutraal, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting – A-maat:
6316-100HPmm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-------------------|
| Bestelnummer | 320080 6316-100HP |
| GTIN | 2050002004764 |
| Artikelklasse | 36D |

Omschrijving**Opmerking:**

PSC-spanpen op aanvraag.

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.**Technische beschrijving**

| | |
|-----------------------|--------------------|
| geschikte wisselplaat | VB.. 1604.. |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Reservedeel | S07 |
| Schacht-Ø | 63 mm |
| Opname | HSK-T |
| Inzetsoort | neutraal |
| Opnamenorm | ISO 12164-3 |
| Inwendige koeling | ja |
| Schachttype | Holle-schachtconus |
| Producttype | Klemdraaihouder |

