



## Magneetmeetstatief fijninstelling 2-voudig, Type: 290



### Bestelgegevens

Bestelnummer	441174 290
GTIN	7290005394607
Artikelklasse	46G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Universele meetklokopname voor opspanschachten  $\varnothing 8$  mm,  $\varnothing 6$  mm,  $\varnothing 3/8$  inch en meetgereedschappen met prismahouder. **Zeer nauwkeurige afstelbaarheid door dubbele fijninstelling** aan meetklokopname en magneetvoet.

### Technische beschrijving

Lengte statiefarm L <sub>2</sub>	113 mm
Lengte statiefarm L <sub>1</sub>	133 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm
Uitsteeklengte	317 mm
Magneetvoet breedte	50 mm

Hechtkracht	800 N
Magneetvoet lengte	60 mm
Maximale belasting	8 kg
Aansluitdraad onder	M8
Producttype	Meetstatief

## Accessoires

Statiefvoet Type 1	442140 1
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Statiefvoet Type V	442120 V
Statiefvoet Type 1	442120 1
Statiefvoet Type K3	442120 K3
Statiefvoet met fijninstelling Type 0	442125 0
3D-statiefarm Type 290	442110 290
Statiefvoet Type 0	442120 0
Statiefvoet Type 0	442140 0
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Statiefvoet Type 1	440868 1
3D-statiefarm Type 290	442114 290
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Reservedraaiknop voor 3D-statiefarm Type 290	442112 290