

Garant**Metaallintzaag 20×2375, Tanden per inch: 10/14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	173557 10/14
GTIN	4062406124069
Artikelklasse	11S

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – bimetalen hoogrendement-lintzaag met slijtvaste **M42-tandsnijkant** en speciale flexibele drager met verhoogde belastbaarheid van de rug.

Toepassing:

Combivertanding 0° – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

Combivertanding 10° – Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

Normale vertanding 0° – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

Normale vertanding 10° – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Opmerking:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

Technische beschrijving

Lengte	2375 mm
Breedte	20 mm

Dikte	0,9 mm
Spaanhoek	0 graden
Vertanding	combi
Snijmateriaal	HSS Co 8
Producttype	Metaallintzaag