

Garant**Metaallintzaag 27×3660, Tanden per inch: 8/12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	173737 8/12
GTIN	4062406125264
Artikelklasse	11S

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – bimetalen hoogrendement-lintzaag met slijtvaste **M42-tandsnijkant** en speciale flexibele drager met verhoogde belastbaarheid van de rug.

Toepassing:

Combivertanding 0° – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

Combivertanding 10° – Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

Normale vertanding 0° – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

Normale vertanding 10° – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Opmerking:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

Technische beschrijving

Breedte	27 mm
Lengte	3660 mm

Dikte	0,9 mm
Vertanding	combi
Spaanhoek	0 graden
Snijmateriaal	HSS Co 8
Producttype	Metaallintzaag