

**Garant****Handgreep voor verzinkboor met 3 spanvlakken, Schacht-Ø: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150408 10
GTIN	4062406124885
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor opname van GARANT-precisie-verzinkboor met ongelijke steek en **3 spanvlakken** aan de schacht. In een handvat kunnen verzinkboren van verschillende maten, maar met telkens dezelfde schachtdiameter worden aangebracht.

Krachthandvat van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de speciale oppervlaktestructuur is het **handvat ook bij natte, met oliebesmeurde handen slipvrij**.

Lengte van greep: 120 mm

**Technische beschrijving**

Lengte van greep	120 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor