


**Diamant-komslijpschijf STARTEC XP-P dxdxh (mm), 75x30x20, Type: D64****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597952 D64
GTIN	9003172004563
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogrendement-komslijpschijven** met diamantlaag in metaalbinding met verhoogde sterkte en geoptimaliseerd bindingsvermogen van de diamantkorrel. De vermindering van de snijkrachten die wordt bereikt door de optimale korrelbindingscombinatie, maakt een **zeer hoog slijpvermogen** en **zeer hoge voedingsnelheden** mogelijk. Zeer grote kantstabiliteit verbetert de **profielnauwkeurigheid** ook bij hoge voedingen en **verlengt de intervallen voor het dresen** terwijl de oppervlakteresultaten constant blijven. **Specificatie: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

**Toepassing:**

Hoogrendement-slijpen (groefslipen) van roterende VHM-snijgereedschappen. Voor nat slijpen met olie (aanbevolen) of emulsie/water.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	D64
Slijpmiddelaanduiding	D
Specificatie	D64BXP-P STARTEC XP-P

Slijpmiddel	Diamant
Vorm	11V9
Schijf-Ø D	75 mm
Schijfbreedte T	30 mm
Productnaamattribuut	75×30×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	3 mm
Sijplaag hoogte X	10 mm
Producttype	Komslijpsteen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		