



JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 11/16inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	614890 11/16
GTIN	4013288167439
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.

De bezijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 235 mm

Bekbreedte b: 39 mm

Bekhoogte h₁: 9 mm

Ringhoogte h₂: 11 mm

Ring-Ø D: 33,8 mm

Technische beschrijving

Sleutellengte L	235 mm
Ringhoogte h ₂	11 mm
Ring-Ø D	33,8 mm
Bekbreedte b	39 mm
Sleutelwijdte	11/16 inch
Bekhoogte h ₁	9 mm
Sleutelwijdtematen	inch

Fabrikantnummer	6000 Joker Imperial
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	80
Nadraaihoek	4,5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel