

Garant**Boorstang, rechts, Schacht-Ø DS / afkoppellengte L1: 12/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273963 12/12
GTIN	4062406128111
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

- Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
- Zeer eenvoudige hantering bij het wisselen van snijplaten.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 1
Totale lengte L	70 mm
Afkoppellengte L ₁ naar achteren geplaatste houders	12 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang