

**Handlasermeter, Type: GLM120C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	465560 GLM120C
GTIN	3165140862561
Artikelklasse	46T

Omschrijving**Uitvoering:**

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof (IP 54). Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Digitale situatieschetsen maken, bestaande situatieschetsen importeren, bewerken en werkresultaat exporteren alsmede eenvoudige bouwplaatsdimensionering. Snelle en efficiënte gegevensoverdracht en documentatie dankzij Bluetooth-connectiviteit en Bosch Measuring Master app.

Eenvoudig gebruik met verbeterde gebruikersinterface en verlicht display. Stake-Out-functie. Met de geïntegreerde 360° hellingssensor kan rechtstreeks de schuine van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk.

Geïntegreerde 5 megapixel camera met zoomfunctie voor optimale oriëntatie op het richtpunt.

Norm:

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof (IP 54). Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Statiefschroefdraad 1/4 inch. Met de geïntegreerde 360° hellingssensor kan rechtstreeks de schuine van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Digitale situatieschetsen maken, bestaande situatieschetsen importeren, bewerken en werkresultaten exporteren alsmede eenvoudige bouwplaatsdimensionering. Datatransfer via Bluetooth®.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief beschermtas. Incl. Li-ion-accu, lader + micro-USB-kabel.

Accessoires:

Meetstatief nr. 468558

Aansluiting: Bluetooth-interface

IP-klasse: IP 54

Meetnauwkeurigheid: $\pm 1,5$ mm

Statiefschroefdraad: 1/4 inch

Bereik: 120 m

Optellen/afrekken: ja

Minimaal-/maximaalmeting: ja

Oppervlakte- en volumeberekening: ja

Technische beschrijving

Oproep van laatste metingen	ja
Hellingssensor	360 graden
Fabrikantnummer	GLM120C
Bereik	120 m
IP-klasse	IP 54
Oppervlakte- en volumeberekening	ja
Lengte	142 mm
Voeding	Li-ion-accu
Hoogte	28 mm
Indirecte meting (Pythagoras)	ja
Meetnauwkeurigheid	$\pm 1,5$ mm
Minimaal-/maximaalmeting	ja
Digitale doelzoeker	ja
Optellen/afrekken	ja
Breedte	76 mm
Gewicht	210 g
Statiefschroefdraad	1/4 inch

Aansluiting	Bluetooth-interface
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Laserklasse volgens IEC 825-1	2
Producttype	Afstandsmeter

Accessoires

Fotostatief	468558
-------------	--------