



## Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 6114G



### Bestelgegevens

Bestelnummer	588735 6114G
GTIN	082472210941
Artikelklasse	58Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Agressieve, **gebogen bladvorm** met geoptimaliseerd zwaartepunt voor sneller zagen. Langere standtijd dankzij **TiN-coating**.

#### Levering:

5-delig

### Technische beschrijving

Zaagbladmateriaal	BiM
Tandsteek	1,8 mm
Metalen profiel (open)	< 100 mm
Aantal bladen	5
Geschiktheid	_6114G
Bladlengte	150 mm
Snedetype	haakse snede
Snedetype	rechte snede fijn
Plaatdikte (geperforeerde plaat)	3-8 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
Omschrijving	6114G
Producttype	Reciprozaagblad

