

Mitutoyo**Digitale hoogtemeter QM-Height met luchtkussen, Type: 600****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 445234 600 |
| GTIN | 4946368760629 |
| Artikelklasse | 44B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer nauwkeurige, compacte, handmatig verstelbare hoogtemeter met makkelijk afleesbare, monochrome lcd-weergave. Talrijke meet- en analysefuncties voor de gegevensverwerking. Snel en gemakkelijk kiezen van de functies en alle belangrijke berekeningen van binnen- en buitendiameter en afstanden. Onbegrensde verplaatsingsnelheid. Verbeterde batterijlevensduur.

Luchtkussen voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven.**Toepassing:**

Ideaal voor werkplaats en meetkamer.

Levering:

Inclusief kogeltaster Ø 5 mm, kalibratieblok, 4 batterijen nr. 081561 maat LR6.

Accessoires:

Taster, afschrijfnaald, signaalkabel en netadapter.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,001 / 0,0005 mm |
| Aantal inbegrepen batterijen | 4 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Haaksheidsafwijking (frontaal) | 12 µm |
| Meetbereik | 0 - 600 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak | 1,8 µm |
| Kalibratie | E2 |
| Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm |
| Meetkracht | 1,5 ±0,5 N |
| Verplaatsingsmethode van de meetslede | handmatig |
| Maximaal toepassingsgebied | 0 - 715 mm |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 LR6 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Aflezingsomschakelbaar | mm / inch |
| Aansluiting | Digimatic-interface |
| Aansluiting | USB-aansluiting |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt |
| Meettechniek | Digitaal |
| Producttype | Hoogtemeter |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| KalibratieDigitale hoogtemeter Maximaal meetbereik 800 mm | 024000 800 |
| DAkKS-kalibratieDigitale hoogtemeter Maximaal meetbereik 800 mm | 024010 800 |