

LENOX **Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 6118G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588735 6118G
GTIN	082472210958
Artikelklasse	58Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Agressieve, **gebogen bladvorm** met geoptimaliseerd zwaartepunt voor sneller zagen. Langere standtijd dankzij **TiN-coating**.

Levering:

5-delig

Technische beschrijving

Aantal bladen	5
Bladlengte	150 mm
Snedetype	rechte snede fijn
Snedetype	haakse snede
Zaagbladmateriaal	BiM
Metalen profiel (open)	< 100 mm
Tandsteek	1,4 mm
Plaatdikte (geperforeerde plaat)	1,5-4 mm
Geschiktheid	_6118G
geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
Omschrijving	6118G
Producttype	Reciprozaagblad

