

Garant**Hoogrendementvijl met hardchromcoating Kap 2, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	519100 3
GTIN	4062406128593
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendementvijlen met hardchromcoating en een hardheid van **HRC 67** beslaan een breed toepassingsgebied, van zachte materialen zoals **aluminium** tot zeer harde materialen zoals **hooggelegeerde staalsoorten, RVS en keramiek**. Lengte zonder arend 100 mm.

Voordeel:

- **Hoge corrosiebestendigheid**
- **3-6 Maal hogere standtijd in vergelijking met conventionele vijlen.**
- **Loopt niet vol bij bewerking van zeer zachte materialen.**

Technische beschrijving

Doorsnede	13×4 mm
Lengte zonder arend	100 mm
Vormbeschrijving	half rond
Kaptype	kap 2
Producttype	Universele vijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

Staal < 1400 N/mm ²	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt
RVS	geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	geschikt
droog	geschikt