

**Adapterset voor ringratelsleutel, Aantal delen: 4****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 614852 4 |
| GTIN | 4062406128395 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeskantige schacht met verende kogel resp. drukstuk voor borging in de ringsleutel.
Maat 1-3: Buitenvierkant volgens DIN 3120 met uitwerper voor het aanbrengen van doppen.
Maat 4: Binnenzeskant volgens DIN 3126 D 6,3 voor opname van bits.

Voordeel:

Met de adapter kan een ringratelsleutel SW 10, 13 of 19 mm in een ratel worden omgezet.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Inhoud:

resp. 1 st. nr. 614850: Maat 1; 2; 3; 4

Levering:

Resp. 1 adapter nr. 614850: Maat 1; 2; 3; 4

Opname SW: 10 mm

Opname SW: 13 mm

Opname SW: 19 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------------------|
| Opname SW | 10 mm |
| Opname SW | 13 mm |
| Opname SW | 19 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch |
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Aandrijfzeskant | D 6,3 mm |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchromd |
| Producttype | Vierkant-adapter |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes Aantal sleutels 5 | 614810 5 |
| Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes Aantal sleutels 4 | 614810 4 |
| Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 13 mm | 614820 13 |
| Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering Sleutelwijdte 10 mm | 614816 10 |
| Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 13 mm | 614812 13 |
| JOKER 6001 Switch steeksleutel/ringratelsleutel, omschakelbaar, 15° gebogen Sleutelwijdte 19 mm | 614875 19 |
| JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 13 mm | 614870 13 |
| Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes korte uitvoering Aantal sleutels 5 | 614818 5 |
| Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes Aantal sleutels 10 | 614810 10 |

| | |
|---|--------------|
| Ringratelsleutel 15° gebogen Sleutelwijdtes 17X19 mm | 614845 17X19 |
| JOKER 6001 Switch steeksleutel/ringratelsleutel, omschakelbaar, 15° gebogen Sleutelwijdte 10 mm | 614875 10 |
| Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 10 mm | 614820 10 |
| Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 19 mm | 614820 19 |
| Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 19 mm | 614812 19 |
| Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes met draaibare kop Aantal sleutels 5 | 614814 5 |
| Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering Sleutelwijdte 19 mm | 614816 19 |
| Ringratelsleutel Sleutelwijdtes 10X12 mm | 614843 10X12 |
| Ringratelsleutel 15° gebogen Sleutelwijdtes 10X11 mm | 614845 10X11 |
| Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering Sleutelwijdte 13 mm | 614816 13 |
| JOKER 6001 Switch steeksleutel/ringratelsleutel, omschakelbaar, 15° gebogen Sleutelwijdte 13 mm | 614875 13 |
| JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 19 mm | 614870 19 |
| Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes met draaibare kop Aantal sleutels 10 | 614814 10 |
| Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes korte uitvoering Aantal sleutels 10 | 614818 10 |
| JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 10 mm | 614870 10 |
| Ringratelsleutel 15° gebogen Sleutelwijdtes 12X13 mm | 614845 12X13 |
| Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 10 mm | 614812 10 |
| Adapter voor ringratelsleutel Type 4 | 614850 4 |
| Adapter voor ringratelsleutel Type 1 | 614850 1 |
| Adapter voor ringratelsleutel Type 2 | 614850 2 |
| Adapter voor ringratelsleutel Type 3 | 614850 3 |

