

**Garant****Profieldrukpen binnenzeskant inch  $\varnothing$  d = 8 mm, TiN, Zeskant: 7/64inch**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293080 7/64
GTIN	4062406129224
Artikelklasse	29L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

## Technische beschrijving

L	4 mm
Snijmateriaal	HSS
Tolerantie	0,06 tot 0,09 mm
Profiel	Zeskant

L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap