

Garant**Profieldrukpen binnenzeskant inch Ø d = 12 mm, TiN, Zeskant: 7/64inch**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293083 7/64
GTIN	4062406129293
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

L	4 mm
Snijmateriaal	HSS
Tolerantie	0,06 tot 0,09 mm
Profiel	Zeskant

L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap