

**Garant****Profieldrukpen binnenvierkant inch Ø d = 12 mm, TiN, Vierkant: 7/32inch**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293093 7/32
GTIN	4062406129613
Artikelklasse	29L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

## Technische beschrijving

L	10,5 mm
Snijmateriaal	HSS
Tolerantie	+0,13 tot +0,16 mm
Profiel	Vierkant

L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap