

KÄRCHER**Onderdelenreinigingsapparaat, Type: AUTO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082941 AUTO
GTIN	4039784616424
Artikelklasse	03P

Omschrijving**Uitvoering:**

Onderdelenreiniger van hoogwaardige materialen. De intensieve reiniging wordt uitgevoerd met behulp van reinigingsmiddelen op waterbasis **zonder oplosmiddelen** en verwijdert moeiteloos vetten, oliën en andere verontreinigingen. Door gebruik van de juiste reinigingsmiddelen kunnen de onderdelen bovendien voor een bepaalde tijd worden geconserveerd. Een driedimensionaal sproeiersysteem zorgt voor een volautomatische reiniging rondom in een draaitafel met motoraandrijving. Vier industriële wielen garanderen mobiliteit. Eenvoudig in- en uitladen (ook van grote onderdelen). Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging. Zeer lange levensduur dankzij complete opbouw van edelstaal.

Toepassing:

bijv. productie, onderhoud, werkplaats, metaalbewerking.

Fabrikantnummer: PC 60/130 T

Netspanning: 400 V

Aantal stroomfasen: 3

Tankinhoud: 100 l

Lengte apparaat totaal: 1080 mm

Breedte apparaat totaal: 1000 mm

Technische beschrijving

Aansluitvermogen	5,5 kW
Instelbare reinigingstijd	1 - 30 min
Netspanning	400 V
Geluidsdruk niveau	65 dB(A)
Tankinhoud	100 l
Materiaal behuizing/frame	Edelstaal
Aantal stroomfasen	3
Maximale temperatuur	80 °C
Capaciteit	4500 l/h
Gewicht	165 kg
Verwarmingsvermogen	4,5 kW
Lengte apparaat totaal	1080 mm
Druk	1,5 bar
Netfrequentie	50 Hz
Breedte apparaat totaal	1000 mm
Fabrikantnummer	PC 60/130 T
Nuttige belasting	130 kg
Hoogte apparaat totaal	1250 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Onderdelenreinigingsapparaat

Accessoires

Onderdelenreinigingsmiddel AUTO Fabrikantnummer RM39	082943 RM39
Onderdelenreinigingsmiddel AUTO Fabrikantnummer RM48	082943 RM48