

**ESD-handschoenen ongecoat, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094221 10
GTIN	4062406129989
Artikelklasse	02H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handschoen met een zeer nauwkeurig gevoel, voor **bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD)**. Met goede beweegbaarheid van de vingers dankzij flexibel dragermateriaal. Bijzonder geschikt voor de montage van elektronische componenten, printplaten, bekabeling en bedrading.

Ongecoat voor goede ademing en prima tastgevoel.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	10
Handschoentype	Elektricienshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie	13G
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
EN 388	013XX
Dragermateriaal	Polyester, carbon
Coatingvariant	geen coating
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	lichtgrijs
Producttype	ESD-handschoenen