



ESD-handschoenen gecoat, Handschoenmaat: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	094223 11
GTIN	4062406130213
Artikelklasse	02H

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen met een zeer nauwkeurig gevoel, voor **bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD)**. Met goede beweegbaarheid van de vingers dankzij flexibel dragermateriaal. Bijzonder geschikt voor de montage van elektronische componenten, printplaten, bekabeling en bedrading.

Gecoat voor een goede grip en hoge slijtvastheid.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	11
Handschoentype	Elektricienshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie	13G
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
EN 388	2131X
Dragermateriaal	Polyester, carbon
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	wit / lichtgrijs
Producttype	ESD-handschoenen