

**HOLEX****ESD-handschoenen Gecoate vingertoppen, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094222 10
GTIN	4062406130145
Artikelklasse	02H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handschoen met een zeer nauwkeurig gevoel, voor **bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD)**. Met goede beweegbaarheid van de vingers dankzij flexibel dragermateriaal. Bijzonder geschikt voor de montage van elektronische componenten, printplaten, bekabeling en bedrading.

Gecoate vingertoppen voor een goede grip en uitstekende ademing.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	10
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Elektricienshandschoenen
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie	13G
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
EN 388	013XX
Dragermateriaal	Polyester, carbon
Coating	PU
Coatingvariant	Vingertopcoating
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	wit / lichtgrijs
Producttype	ESD-handschoenen