

**Accusoldeerbout, Artikelomschrijving producent: M12SI201C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Artikelklasse	03L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Accu-soldeerbout voor temperaturen tot 400 °C en verwarmingsvermogen van 90 W.

- **Bereikt gebruikstemperatuur in slechts 20–30 seconden.**
- **Kop in 3 posities vergrendelbaar – 0°, 45°, 90°.**
- **Soldeerpunten zonder gereedschap te verwisselen.**
- **Tweekleurige led: Groen knipperen geeft aan dat het apparaat wordt opgewarmd, groen branden geeft aan dat het apparaat gebruiksklaar is; rood branden geeft aan dat het apparaat uit is, maar dat de soldeerpunt nog heet is.**
- **Temperatuurbewaking voor een constante temperatuur tijdens het gebruik.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **100% Systeemcompatibel met het Milwaukee® M12-assortiment.**

**Levering:**

Inclusief 1 × Li-ion-accu 12 V/2,0 Ah, lader en transportkoffer.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende accu nr. 073814 gr. MB12.

**Technische beschrijving**

Opwarmtijd	30 s
Fabrikantnummer	M12SI-201C
Verwarmingsvermogen	90 W
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Accuspanning	12 V

Accucapaciteit	2 Ah
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Soldeerbout

---

## Accessoires

Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12
--	-------------