

PLANOLITH**Machinetestnormaal Axis-Inspect-Master, Breedte×lengte: 600X400 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	431882 600X400
GTIN	2050002005372
Artikelklasse	46H

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechthoekig, van speciaal geselecteerd natuurlijk graniet met gewichtsbeparende boringen en 12 pasboringen (keramische hulzen).

Voordeel:

Reductie van uitvaltijden door machinestilstand. Besparing op servicekosten.

Toepassing:

Meet- en testgereedschap voor CNC-gestuurde gereedschapsmachines, meetmachines of meetarmen. Voor het snel controleren van de machinegeometrie en positionering, bijvoorbeeld na een crash.

Nauwkeurigheid:

De 4 zijvlakken zijn haaks en vlakparallel ten opzichte van elkaar bewerkt (2µm). De voorzijde is hoekig ten opzichte hiervan bewerkt. De positie van de 12boringen is exact opgemeten in het bijgevoegde testrapport vermeld.

Levering:

Inclusief transportverpakking.

Opmerking:

Let op: de levering is **niet franco**.

Testrapport: Testrapport van de producent

Vlakheid van de voorzijde: 0,01 mm

Vlakheid van de zijvlakken: 0,002 mm

Haaksheid: 0,002 mm

Dikte: 50 mm

Gewicht: 32 kg

Technische beschrijving

Dikte	50 mm
Haaksheid	0,002 mm
Vlakheid van de zijvlakken	0,002 mm
Vlakheid van de voorzijde	0,01 mm
Gewicht	32 kg
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Machinetestnormaal