

Mitutoyo
Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	421895 0-25
GTIN	4946368012605
Artikelklasse	44A

Omschrijving
Uitvoering:

Met niet-roterende spindel en afgevlakte meetvlakken. Meetspindel en aambeeld van gehard staal, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchromd.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Verpakking: stevige box

Meettrommelindeling: 1/50 mm

Kalibratie: B1

Aflezing: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Spoed van de spindel: 0,5 mm

Meetvlakken breedte: 0,75 mm

Meetvlakken lengte: 6,5 mm

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meetvlakken lengte	6,5 mm
Meetvlakken breedte	0,75 mm
Kalibratie	B1

Spoed van de spindel	0,5 mm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Speciale beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	012060 100
Kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	012050 25