



Accu-slagschroefmachine, Type: 71150764



Bestelgegevens

Bestelnummer	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige accu-slagschroefmachine met **borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 trappen**. Robuust, volledig metalen slagdrijfwerk en ergonomische hantering dankzij softgripvoering.

- **1/4 inch HEX directe bitopname.**
- **Maximaal draaimoment van 210 Nm.**
- **Select Version met MultiVolt-aansluiting voor alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V) te gebruiken.**

Voordeel:

Elektronische draaimomentinstelling in 6 trappen.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, met L-BOXX. **Zonder accu en zonder lader**, met transportkoffer.

Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en startersets vindt u onder nr. 073851 – 073866.

Technische beschrijving

Verpakking	Transportkoffer
------------	-----------------

maximaal draaimoment	210 Nm
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Typisch gebruik	Heavy Duty
Fabrikantnummer	ASCD 18-200 W4
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	HEX
Aantal slagen	0 - 3000 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Gewicht	1 kg
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Slagschroefmachine

Accessoires

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE12 V	073835 FE12
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE12 V	073837 FE12