

Mahr**Digitale universele schuifmaatset i-wi IP 67, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415552 200
GTIN	4059192057305
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale universele schuifmaat, geschikt voor uiteenlopende binnen- en buitenmetingen (smalle openingen, groeven, schroefdraad, etc.). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Digitale schuifmaat met geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Schuifmaat, dieptemeetbrug nr. 415556, instelkaliber nr. 415557, meetkrachtinstellingsysteem nr. 415558, 6 paar meetinserts voor binnen- en buitenmetingen, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

i-wi ontvanger nr. 498912

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Beklengte	48 mm
Aflezing	0,01 mm

Maximale afwijking	0,03 mm
Meetbereik	0 - 200 mm
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	A1
Kalibratie	C8
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

Kalibratie Meetbrug Type B	023360 B
Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Instelkaliber voor binnenmeting 50 mm Type 50	415557 50
Dieptemeetbrug 75x7 mm Type 75X7	415556 75X7
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Meetkrachtinstellingssysteem Type M	415558 M