

**Gatzaag, bimetaal Power Change Plus, Diameter: 51mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	589790 51
GTIN	3165140949873
Artikelklasse	54B

Omschrijving**Uitvoering:**

HSS-bimetalen gatzaag met extreme resistentie en lange standtijd. **Progressieve vertanding** voor een snelle snede en ideale spaanuitwerping. Het **Power Change Plus**-systeem maakt snel en zonder gereedschap wisselen van de gatzaag mogelijk. Maximale zaagdiepte voor alle maten **44 mm**.

Toepassing:

Op stationaire en met de hand geleide machines. Geschikt voor alle materialen zoals staal, aluminium, edelstaal en hout.

Advies:

De snedekwaliteit is afhankelijk van het juiste toerental en de temperatuur. De toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

Technische beschrijving

aanbevolen toerental staal	170 min ⁻¹
aanbevolen toerental aluminium	255 min ⁻¹
aanbevolen toerental RVS	85 min ⁻¹

Diameter	51 mm
Serie	Power Change Plus
Tanden per inch	4-5
Geschikt voor	staal
Geschikt voor	Aluminium
Geschikt voor	edelstaal
Geschikt voor	Hout
Maximale snijdiepte	44 mm
Producttype	Gatzaag