

Mitutoyo
Digitale Absolute-meetklok met berekeningsformule, Meetbereik: 12,5mm


Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 434551 12,5 |
| GTIN | 4946368863146 |
| Artikelklasse | 44A |

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele meetklok met absolute capacitieve schaal. Meetwaarde blijft ook na het uitschakelen behouden. **Met geïntegreerde berekeningsformule.**

Callout:

Gegevensuitgang

Aan/uit

Preset

Tolerantiebeoordelingen / Mode-functie

Waardeopslagfunctie

Zero- / ABS-omschakeling

Functie:

ABS/INC, PRESET, nulstelling, tolerantiebeoordeling. Waardeopslagfunctie, MAX- / MIN-functie. IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Toepassing:

Te gebruiken met verschillende meetbruggen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Opmerking:

$Ax + B + Cx-1$ (x = meetweg). Het is mogelijk coëfficiënten naar eigen keuze in te voeren.

Technische beschrijving

| | |
|---|---|
| Behuizing-Ø | 61 mm |
| Aflezingsnaar keuze | 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm |
| IP-klasse | IP 42 |
| dikte van de behuizing | 39 mm |
| Kalibratie | C1 |
| Meetbereik | 12,5 mm |
| Meetkracht | ≤ 1,5 N |
| Opspannschacht-Ø h6 | 8 mm |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032 |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,003 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Aansluiting | Digimatic-aansluiting |
| Aansluiting | USB-aansluiting |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt |
| Producttype | meetklok |

Dienstverlening

| | |
|---|-------------|
| Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm | 023000 12,5 |
| DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm | 023010 12,5 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498975 |
| Hardmetalen taster Type 2 | 434910 2 |
| Aansluitkabel Type D2 | 497080 D2 |
| Magnetische achterwand voor meetklokken Voor behuizings-Ø 58 mm | 434836 58 |
| Robijntaster Type 2 | 434915 2 |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Aansluitkabel Type USB2 | 497080 USB2 |
| Meetbrug Maximale werkstuk-Ø 400 mm | 425700 400 |
| Stalen taster Type 2 | 434900 2 |
| Aansluitkabel Type D1 | 497080 D1 |
| Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498965 |
| Zender Type S1 | 498966 S1 |
| Meetbrug Maximale werkstuk-Ø 150 mm | 425700 150 |
| Meetbrug Maximale werkstuk-Ø 200 mm | 425700 200 |