

PRYOR**Set slagcijfers, 10-delig Normaal schrift 0 – 9, Letterhoogte: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085405 4
GTIN	5022044000230
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

Van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebe grenzing; exact centrisc h. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

Normaal schrift; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Reservedeel:

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

Opmerking:

Op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

Technische beschrijving

Dieptebe grenzing	ja
-------------------	----

Schachtdikte	9,5
Letterhoogte	4 mm
totale lengte	70 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 4/4	085411 4/4
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 4/6	085411 4/6
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 4/0	085411 4/0
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 4/9	085411 4/9
Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 4/7	085411 4/7
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 4/8	085411 4/8
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 4/3	085411 4/3
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 4/2	085411 4/2
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 4/5	085411 4/5
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 4/1	085411 4/1