

Mahr**Digitale beugelschroefmaat met verwisselbare meetinserts i-wi, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421323 0-25
GTIN	4059192063719
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Beugelschroefmaten met **niet-roterende** spindel en snel **verwisselbare meetinserts**. **Spindelspoed van 5 mm per omwenteling** verkort de versteltijd. **10 mm grote cijfers** op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevroren van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Dankzij een comfortabele tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt.

Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

6 Paar verwisselbare meetinserts met:

- **Vlakke meetvlakken Ø 6,5 mm.**
- **Schotelmeetvlakken Ø 11,3 mm.**

- **Gereduceerde meetvlakken Ø 2 mm.**
- **Bolle meetvlakken Ø 7 mm.**
- **Mesvormige meetvlakken 0,75×7 mm.**
- **Conus 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

Accessoires:

i-wi ontvanger nr. 498912.

Technische beschrijving

Spoed van de spindel	5 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing	0,001 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Maximale afwijking	4 µm
Aflezing	0,00005 inch
Meetbereik	0 - 25 mm
Aantal meetinserts	6
Kalibratie	B1
Cijferhoogte LCD-weergave	10 mm
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25

Accessoires

Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
---	--------------