

**Metaallintzaag 27×2450, Tanden per inch: 4/6H****Bestelgegevens**

Bestelnummer	173580 4/6H
GTIN	2050001962157
Artikelklasse	16F

Omschrijving**Uitvoering:**

RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: bimetalen hoogrendement-lintzaag met **drager van verenstaal** met een hoog chroomgehalte en kobaltgelegeerde (M42) HSS-tandpunten (67 – 69 HRC).
Extreem harde tandpunten, flexibele drager.

Toepassing:

Combivertanding 0° – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

Combivertanding 10° – Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

Normale vertanding 0° – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

Normale vertanding 10° – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Opmerking:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

Technische beschrijving

Dikte	0,9 mm
-------	--------

Lengte	2450 mm
Breedte	27 mm
Spaanhoek	10 graden
Vertanding	combi
Snijmateriaal	HSS Co 8
Producttype	Metaallintzaag