

Garant**Verrijdbare stellingladder, Aantal treden: 7****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 935800 7 |
| GTIN | 4062406134211 |
| Artikelklasse | 91B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Verrijdbare ladder voor montage aan stellingen. Als deze niet wordt gebruikt, kan de ladder ruimtebesparend tegen het stellingsysteem worden gezet. Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Inclusief Easyfix-opname. Met 2 zelfvergrendelende geremde wielen, Ø 80 mm. Geluidsarm draaiende wielen aan de bovenzijde.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Elke ladder wordt **speciaal op maat vervaardigd**. De **maximale verticale inhaakhoogte moet altijd worden aangegeven**.

Ladderlengte: 1,85 m

Werkhoogte ca.: 3 m

Maximale verticale inhaakhoogte tot: 2,11 m

Geschikt voor stelling hoogte: 2000 mm

Breedte aan de voet: 0,6 m

Uitsteeklengte: 0,85 m

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Maximale verticale inhaakhoogte tot | 2,11 m |
| Aantal treden | 7 |
| Breedte aan de voet | 0,6 m |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Ladderlengte | 1,85 m |
| Traphoogte | 235 mm |
| Uitsteeklengte | 0,85 m |
| Liggerhoogte | 25 mm |
| Werkhoogte ca. | 3 m |
| Liggerbreedte | 73 mm |
| Geschikt voor stelling hoogte | 2000 mm |
| Producttype | Stellingladder |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| GripStep tredebekleding Geschikt voor laddermaat 7 | 935820 7 |
| Houder met eindaanslag Type L | 935812 L |
| Houder met eindaanslag Type R | 935812 R |
| Tussenhouder voor aluminium buis Type 1 | 935811 1 |
| Aluminium buis geëloxeerd, 3000 mm lang Type 1 | 935810 1 |