

Garant**Elektronica-schuinsnijtang, SFW, Totale lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	726670 125
GTIN	4062406133689
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurig bewerkt, met slanke vorm. Snijkanten inductief gehard (62 – 64 HRC). Spiegelvrij oppervlak, mat gestraald met ingelegd scharnier en verzonken schroef. Dubbele, verwisselbare veer voor eenvoudige bediening. **Tweecomponenten-grepen** van antistatisch materiaal. **ESD-veilig.**

Materiaal:

CNC-bewerkt speciaal gereedschapsstaal voor uiterst nauwkeurige toleranties.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,2 - 1,5 mm
Kopbreedte	10 mm
Snijlengte	10 mm
totale lengte	125 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Zeer klein facet
Greep	Tweecomponenten-greep
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (62 – 64 HRC)

Materiaal	CNC-bewerkt speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	mat gestraald
Productnaamattribuut	SFW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang