



Accu-boorschroefmachine, Type: M18CBLDD-4



Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M18CBLDD-4
GTIN	4058546224844
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort. Met onderhoudsarme borstelloze motor met hoog draaimoment. **REDLINK™-elektronica** – betrouwbaar belastingsmanagement met **overbelastingsbeveiliging** voor een lange levensduur van accu, motor en drijfwerk.

Voordeel:

REDLINK™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2x M18 Red-Li-ion-accu's, M12-18C lader, riemclip, transportkoffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Maximaal toerental 2e versnelling	1800 min ⁻¹
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Fabrikantnummer	M18CBLDD-402C
Motortype	Borstelloze motor
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Typisch gebruik	Strong
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Accucapaciteit	4 Ah
Maximale spiraalboor-Ø in hout	52 mm
Gewicht	1,8 kg
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 500 min ⁻¹
Verpakking	Transportkoffer
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boorschroefmachine

Accessoires

Accustarterset Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1
Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2