

**HM-hamerboor SDS-max, Ø×totale lengte: 14X340mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789204 14X340
GTIN	3165140961134
Artikelklasse	76K

Omschrijving**Uitvoering:****Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - scherpere gebogen punt: nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid. PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers. Grote boorgruisinvoer voor snellere boorgruisafvoer en lagere wrijving. Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf Ø 16 mm.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Nieuwe generatie SDS-max-8X met gelaste volhardmetalen kop.

Schacht: SDS Max

Spiraallengte: 200 mm

Technische beschrijving

totale lengte	340 mm
Spiraallengte	200 mm
Ø	14 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Max
Producttype	Steenboor

