

Garant**HM-hamerboor SDS-plus, Ø×totale lengte: 24X250mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 789040 24X250 |
| GTIN | 4062406135812 |
| Artikelklasse | 71C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Boorpunt met vierkante doorsnede. **4×90° Geometrie** met speciaal ontwikkelde **snijkanten van gelijke hoogte** en stabiele schouders garanderen precieze maatvastе gaten voor professionele aanbrengring van ankers en betrouwbare deugelbevestigingen. Boorlichaam met 4 spiralen voor aangenaam rustig boren met geringe trillingen en optimale geleiding in het boorgat. **Radiaal** vormgegeven **bescherming tegen wapening**: voorkomt het vastlopen als de boor op wapening stuit en verhoogt de levensduur. Robuuste **eendelige** HM-plaat met 4 snijkanten, die in zijn geheel in de boorkern is aangebracht. Aanzienlijk minder breukgevaar.

Voordeel:

- **Korte spiraalaanlopen zorgen voor een snelle afvoer van het boorgruis.**
- **Slijtagemarkeringen: om na te gaan of het gereedschap nog geschikt is voor het boren van nauwkeurige deugelgaten.**
- **4×4 Design maakt een nauwkeurige rondloop mogelijk en minimaliseert slijtage en wrijvingsverliezen.**

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|------------|
| Ø | 24 mm |
| Spiraallengte | 200 mm |
| totale lengte | 250 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Toepassing met slag / geen slag | Klopbooren |
| Schacht | SDS Plus |

Producttype

Steenboor