

Garant GRIDLINE

Hangkast met doorzichtige schuifdeuren, Breedte in G: 80**Bestelgegevens**

Bestelnummer	943907 80
GTIN	4062406136413
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk. Achterwand met perforaties \square 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stifcilinderslot. Op verzoek ook met gesloten achterwand leverbaar. Kabeldoorvoer aan bovenzijde van de kast. Met tussenwand. Geschikte legborden nr. 943914 maat 40.

Levering:

Kast inclusief legbord en bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit moet vóór gebruik worden nagegaan door de klant. Losse legborden onder nr. 943914.

Technische beschrijving

Hoogte	600 mm
Gewicht	66 kg
Nuttige breedte	1950 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige diepte	325 mm
Breedte	2000 mm

Diepte	400 mm
Aantal legborden	2
Nuttige hoogte	463 mm
ComfortClose	nee
Breedte in G	80
Diepte in G	16
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	65 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	250 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Hangkast

Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Extra legbord voor hangkasten Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	943914 40
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21