

**HM-hamerboor SDS-max, Ø×totale lengte: 35X520mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789204 35X520
GTIN	3165140565790
Artikelklasse	76K

Omschrijving**Uitvoering:****Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - scherpere gebogen punt: nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid. PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers. Grote boorgruisvoer voor snellere boorgruisafvoer en lagere wrijving. Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf Ø 16 mm.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Generatie SDS-max-7 met ingebedde snijkanten van hardmetaal, gesoldeerd.

Technische beschrijving

Spiraallengte	400 mm
totale lengte	520 mm
Ø	35 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Max
Producttype	Steenboor

