

Garant GRIDLINE

**Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×20G, Lades met fronthoogte / type: 100/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950320 100/3
GTIN	4062406151997
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×20G.

**T.b.v.:**

Lades 20×20G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 100

Sleuvscheidingsstrips nr. 951520: 2 × Maat 100

Insteekscheidingsschot 4G nr. 951741: 3 × Maat 100

Insteekscheidingsschot 8G nr. 951781: 4 × Maat 100

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	Klemhouder
Hoogte	75 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm

geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Gewicht	0,921 kg
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951741 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951570 100
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951520 100
Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951781 100