


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×20G, Lades met fronthoogte / type: 125/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950320 125/1
GTIN	4062406216443
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×20G.

T.b.v.:

Lades 20×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 3 × Maat 125

Insteekscheidingschot 5G nr. 951751: 8 × Maat 125

Technische beschrijving

Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	Klemhouder
Hoogte	100 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm

Gewicht	1,443 kg
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951570 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951520 125
Insteekscheidingschotten,breedte 5G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951751 125