


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×20G, Lades met fronthoogte / type: 75/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950370 75/2
GTIN	4062406152857
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×20G.

T.b.v.:

Lades 26×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 3 × Maat 75

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 8 × Maat 75

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 2 × Maat 75

Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Hoogte	50 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26

Nuttig ladeoppervlak in G	26x20
Gewicht	0,853 kg
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951761 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951520 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951781 75
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951570 75