


Garant GRIDLINE

Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×20G, Lades met fronthoogte / type: 100/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950370 100/2
GTIN	4062406152871
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×20G.

T.b.v.:

Lades 26×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 100

Sleuvscheidingsstrips nr. 951520: 3 × Maat 100

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 8 × Maat 100

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 2 × Maat 100

Technische beschrijving

Hoogte	75 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm

Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
Gewicht	1,236 kg
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951781 100
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951520 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951570 100
Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951761 100