


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×20G, Lades met fronthoogte / type: 100/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950420 100/2
GTIN	4062406152703
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×20G.

T.b.v.:

Lades 36×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 100

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 3 × Maat 100

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 4 × Maat 100

Insteekscheidingschot 10G nr. 951801: 2 × Maat 100

Technische beschrijving

Hoogte	75 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36

Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
Gewicht	1,198 kg
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951570 100
Insteekscheidingsschotten,breedte 10G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951801 100
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951520 100
Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm	951781 100