


Garant GRIDLINE

Inzetbakken-assortiment, 20×24G, Lades met fronthoogte / type: 50/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950460 50/2
GTIN	4062406153120
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×24G.

T.b.v.:

Lades 20×24G.

Inhoud:

Inzetbakken 1K hoogte 25 mm nr. 951415: 9 × Maat 6×8/3; 3 × maat 2×8/1

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 3 × Maat B

Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm

Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Inzetbakken hoogte	25 mm
Materiaal	kunststof
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Diepte	600 mm
Diepte in G	24
Breedte	500 mm
Breedte in G	20
Hoogte	25 mm
Gewicht	1,218 kg
Productnaamattribuut	20×24G
Producttype	Lade inzetbak

Accessoires

Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig Type B	951275 B
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X8/3	951415 6X8/3