

Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×24G, Lades met fronthoogte / type: 100/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950470 100/2
GTIN	4062406153205
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×24G.

**T.b.v.:**

Lades 20×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 100

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 3 × Maat 100

Insteekscheidingschot 5G nr. 951751: 12 × Maat 100

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Hoogte	75 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24

Gewicht	1,37 kg
Productnaamattribuut	20x24G
Producttype	Lade tussenschot

---

## Accessoires

Insteekscheidingsschotten, breedte 5G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951751 100
Sleufrandstrips set 2-delig diepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951580 100
Sleufscheidingsstrips diepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951530 100