

Garant GRIDLINE

**Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×24G, Lades met fronthoogte / type: 75/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950470 75/2
GTIN	4062406153151
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×24G.

**T.b.v.:**

Lades 20×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 75

Sleuvscheidingsstrips nr. 951530: 3 × Maat 75

Insteekscheidingschot 5G nr. 951751: 12 × Maat 75

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Hoogte	50 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24

Gewicht	0,682 kg
Productnaamattribuut	20x24G
Producttype	Lade tussenschot

---

## Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 5G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951751 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951530 75
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951580 75